


# E20506



## 對照式光纖感測器

FE-00-M-V-E1



| 應用            |                                    |           |
|---------------|------------------------------------|-----------|
| 功能原理          | 對照式感測器                             |           |
| 應用            | 可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品 |           |
| 監控範圍          |                                    |           |
| 帶光纖放大器類型的檢測距離 | OKF; OUF; OOF                      |           |
| OKF           |                                    |           |
| 光纖感測器檢測距離     | [mm]                               | 50        |
| OOF           |                                    |           |
| 光纖感測器檢測距離     | [mm]                               | 160       |
| OUF           |                                    |           |
| 光纖感測器檢測距離     | [mm]                               | 50        |
| 工作條件          |                                    |           |
| 環境溫度          | [°C]                               | -20...150 |
| 機械技術數據        |                                    |           |
| 重量            | [g]                                | 76.5      |
| 感應頭版本         |                                    | 直型        |
| 感應頭直徑         | [mm]                               | 1         |
| 感應頭長度         | [mm]                               | 5         |
| 總長度           | [mm]                               | 600       |
| 最小的彎曲半徑       | [mm]                               | 20        |

# E20506



## 對照式光纖感測器

FE-00-M-V-E1

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 光纖排列  | ●               |
| 光纖材質  | 玻璃              |
| 光纖頭材質 | 不鏽鋼(1.4305/303) |
| 光纖套材質 | 金屬矽             |
| 附件    |                 |
| 供貨範圍  | E20103          |
| 注釋    |                 |
| 包裝單位  | 1 件數            |