
E20521

漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

停產產品 - 存檔登録



應用		
功能原理		漫反射感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OKF; OUF
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...290
機械技術數據		
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	4
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	220; (-10 %)
最小的彎曲半徑	[mm]	20
材質		適配器: ABS
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁

E20521

漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數