


E20523



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-M6/1,5M



應用		
功能原理	漫反射感測器	
應用	可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品	
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF	
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	36
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	36
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...150
機械技術數據		
重量	[g]	101.5
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M6
感應頭直徑	[mm]	7
感應頭長度	[mm]	45
總長度	[mm]	1500
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖材質		玻璃

E20523



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-M6/1,5M

光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	金屬矽
附件	
供貨範圍	六角螺母：4 x M6, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈：2
	滾花螺母：1 x M11
注釋	
包裝單位	1 件數