


E20526



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-E3/1,5M



應用		
功能原理	漫反射感測器	
應用	可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品	
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	350
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	36
OOF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	180
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	36
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...150
機械技術數據		
重量	[g]	108.5
感應頭版本		直型
感應頭直徑	[mm]	3
感應頭長度	[mm]	10

E20526



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-E3/1,5M

總長度	[mm]	1500
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		①
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		金屬矽
附件		
供貨範圍		E20102
注釋		
包裝單位		1 件數