E20532


對照式光纖感測器

FE-00-M-V-M4/1m

停產產品 - 存檔登録

替代產品: E20533

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



應用		
功能原理		對照式感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OKF; OUF
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	120
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	120
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...150
機械技術數據		
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M4
感應頭長度	[mm]	15
總長度	[mm]	1000
最小的彎曲半徑	[mm]	20

E20532

對照式光纖感測器

FE-00-M-V-M4/1m

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	金屬矽
注釋	
包裝單位	1 件數