



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
---------------	----------

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	8
-----------	------	---

OUF

光纖感測器檢測距離	[mm]	8
-----------	------	---

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...150
------	------	-----------

機械技術數據

感應頭版本		角型
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		金屬矽

附件

供貨範圍	E20103
------	--------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------