


E20566



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/0,14M

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 40

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 40

工作條件

環境溫度 [°C] -20...150

機械技術數據

感應頭版本 角型

感應頭直徑 [mm] 4

感應頭長度 [mm] 10

總長度 [mm] 100; (+10 mm)

最小的彎曲半徑 [mm] 20

光纖材質 玻璃

光纖頭材質 不鏽鋼(1.4305/303)

光纖套材質 金屬矽

E20566



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/0,14M

注釋

包裝單位

1 件數