


E20632



漫反射式光纖感測器

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

停產產品 - 存檔登錄



應用	
功能原理	漫反射感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OBF
OBF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	70
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...70
機械技術數據	
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M6
感應頭長度 [mm]	35
總長度 [mm]	1000
最小的彎曲半徑 [mm]	30
光纖材質	PMMA
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PE
附件	
附件(可選)	應用於光纖感測器的切削刀具: E20600

E20632



漫反射式光纖感測器
FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

注釋	
包裝單位	1 件數