
E20687

帶插座連接電纜

ADOAH043MSS0010A04

停產產品 - 存檔登録



電氣數據			
工作電壓	[V]	10...30 DC	
輸出			
電氣設計		PNP	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...90	
外殼防護等級		IP 67	
機械技術數據			
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39	
材質		TPU 透明的	
成型體材料		TPU, 透明的	
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	2 x LED, 黃色
		操作	1 x LED, 綠色
注釋			
包裝單位		1 件數	

E20687

帶插座連接電纜

ADOAH043MSS0010A04

電氣連接


電纜: 10 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 透明的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色