


E20714



對照式光纖感測器

FE-11-E-V-E3R/2m



應用		
設計		90°光束偏轉
功能原理		對照式感測器
應用		應用於工業環境
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	140
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	230
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	1720
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	400
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	58.5
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	3

E20714



對照式光纖感測器

FE-11-E-V-E3R/2m

總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	25
光纖排列		●
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		安裝卡箍:, E20107
注釋		
包裝單位		1 件數