


E20715



漫反射式光纖感測器

FT-11-E-V-E6R/2m



應用	
功能原理	漫反射感測器
應用	應用於工業環境
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
光纖感測器檢測距離 [mm]	40
OBF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	60
OCF (High Power)	
光纖感測器檢測距離 [mm]	420
OO50	
光纖感測器檢測距離 [mm]	150
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...70
機械技術數據	
重量 [g]	52
感應頭版本	角型
感應頭直徑 [mm]	6
總長度 [mm]	2000

E20715



漫反射式光纖感測器

FT-11-E-V-E6R/2m

最小的彎曲半徑	[mm]	25
光纖排列		☉
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		E20103
注釋		
包裝單位		1 件數