




停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OGF
---------------	-----

OGF

光纖感測器檢測距離	[mm]	15
-----------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...290
------	------	-----------

機械技術數據

感應頭版本	直型	
感應頭螺紋	M6	
感應頭長度	[mm]	25
總長度	[mm]	1000
最小的彎曲半徑	[mm]	20
材質	適配器: PPE	
光纖材質	玻璃	
光纖頭材質	鋁	
光纖套材質	PVC	

E20742



漫反射式光纖感測器

FT-18-A-A-M6/1M

注釋	
包裝單位	1 件數