

E20746

帶插座連接電纜


ADOAH043MSS0002F04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E10912

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

輸出

電氣設計 PNP

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 27 x 15 x 39

材質 TPU 透明的

成型體材料 TPU, 透明的

滾花螺母的材料 黃銅, 防黏性的

顯示器/操作件

顯示 開關狀態 2 x LED, 黃色

操作 1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

E20746



帶插座連接電纜

ADOAH043MSS0002F04

電氣連接


電纜：2 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.8 mm; 照射的; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU, 透明的; 鎖定：黃銅, 防黏性的



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色