




1 玻璃透鏡

應用

功能原理

對照式感測器

應用

應用於工業環境

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

光纖感測器檢測距離

[mm]

400

OBF

光纖感測器檢測距離

[mm]

900

OCF (High Power)

光纖感測器檢測距離

[mm]

4000

OO50

光纖感測器檢測距離

[mm]

1600

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...70

機械技術數據

重量

[g]

47.5

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M4

E20753



對照式光纖感測器

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	30
光纖排列		●
芯子直徑	[mm]	1
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		六角螺母: 4 x M4 齒鎖定墊圈: 4
附件(可選)		應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋		
包裝單位		1 件數