


E20767



對照式光纖感測器的感應頭

FE-11-EPA-M5x30/F1x1



應用		
功能原理		對照式感測器
應用		彎曲半徑小
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OB50; OBF; OO50
OB50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	175
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	370
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	700
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	8.2
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M5
總長度	[mm]	可接線
光纖排列		●
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層

E20767



對照式光纖感測器的感應頭

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

光纖材質	PMMA
光纖頭材質	鋁
附件	
供貨範圍	六角螺母: 4 x M5 墊圈: 4
注釋	
包裝單位	1 件數