

E20768




對照式光纖感測器的感應頭

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E20767

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OB50; OBF; OO50

OB50

光纖感測器檢測距離

[mm]

45

OBF

光纖感測器檢測距離

[mm]

80

OO50

光纖感測器檢測距離

[mm]

120

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...70

機械技術數據

重量

[g]

0.011

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M5

E20768



對照式光纖感測器的感應頭

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

總長度	[mm]	可接線
光纖排列		●
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		鋁
附件		
供貨範圍		六角螺母: 4 x M5 墊圈: 4
注釋		
包裝單位		1 件數