

E20773



卷軸上的丙烯酸光纖
ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...70
機械技術數據		
重量	[g]	335.1
總長度	[mm]	20000; (可接線)
最小的彎曲半徑	[mm]	30
光纖排列		●
光纖直徑	[mm]	1
外徑	[mm]	2.2
光纖材質		PMMA
光纖套材質		PE

E20773



卷軸上的丙烯酸光纖

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

注釋

包裝單位	1 件數
------	------