



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OBF

OBF

光纖感測器檢測距離

[mm]

200

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...70

機械技術數據

感應頭版本

直型

總長度

[mm]

2000

最小的彎曲半徑

[mm]

30

光纖材質

PMMA

光纖頭材質

鋁

光纖套材質

PE

附件

附件(可選)

應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600

注釋

包裝單位

1 件數