



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OB; OOF
---------------	---------

OB

光纖感測器檢測距離	[mm]	7
-----------	------	---

OOF

光纖感測器檢測距離	[mm]	7
-----------	------	---

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...70
------	------	----------

機械技術數據

重量	[g]	0.057
感應頭高度	[mm]	10
感應頭寬度	[mm]	32
感應頭長度	[mm]	25
探頭尺寸	[mm]	10 x 32 x 25
總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	15
光纖排列		
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PE

注釋

注釋	檢測距離約 距離孔5毫米(側面CD掃描及最大過量增益時)
包裝單位	1 件數