

E20799

漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-R4/1m



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E20495

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 40

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 40

工作條件

環境溫度 [°C] -20...150

機械技術數據

感應頭版本 角型

總長度 [mm] 1000

最小的彎曲半徑 [mm] 20

光纖材質 玻璃

光纖頭材質 不鏽鋼(1.4305/303)

光纖套材質 金屬矽

注釋

包裝單位 1 件數