




應用

功能原理

漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OBF; ODF; OMF

OBF

光纖感測器檢測距離

[mm]

150

ODF

光纖感測器檢測距離

[mm]

1

OMF

光纖感測器檢測距離

[mm]

175

工作條件

環境溫度

[°C]

-58...315

機械技術數據

重量

[g]

126.5

感應頭版本

直型

總長度

[mm]

900

最小的彎曲半徑

[mm]

19

光纖排列



光纖材質

玻璃

光纖頭材質

不鏽鋼(1.4305/303)

E20822



漫反射式光纖感測器
FT-50-V-V-M5/16

光纖套材質	不鏽鋼(1.4305/303)
附件	
供貨範圍	六角螺母: 2
	夾環: 2
	O形圈: 2
注釋	
包裝單位	1 件數