


E20824



漫反射式光纖感測器
FT-50-V-V-M5/16/R



應用		
功能原理		漫反射感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OBF; ODF; OMF
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	150
ODF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	1
OMF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	175
工作條件		
環境溫度	[°C]	-58...315
機械技術數據		
重量	[g]	127.5
感應頭版本		角型
總長度	[mm]	900
最小的彎曲半徑	[mm]	19
光纖排列		ⓘ
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)

E20824



漫反射式光纖感測器
FT-50-V-V-M5/16/R

光纖套材質	不鏽鋼(1.4305/303)
附件	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M8
	夾環: 2
	O形圈: 2
注釋	
包裝單位	1 件數