


E20828



對照式光纖感測器
FE-50-V-V-R5



應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OBF; ODF; OMF
---------------	---------------

OBF

光纖感測器檢測距離	[mm]	1000
-----------	------	------

ODF

光纖感測器檢測距離	[mm]	4
-----------	------	---

OMF

光纖感測器檢測距離	[mm]	800
-----------	------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-58...315
------	------	-----------

機械技術數據

重量	[g]	174
----	-----	-----

感應頭版本		角型
-------	--	----

感應頭直徑	[mm]	5
-------	------	---

總長度	[mm]	900
-----	------	-----

最小的彎曲半徑	[mm]	19
---------	------	----

光纖排列		●
------	--	---

光纖材質		玻璃
------	--	----

E20828



對照式光纖感測器

FE-50-V-V-R5

光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	不鏽鋼(1.4305/303)
注釋	
包裝單位	1 件數