




應用		
功能原理		漫反射感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OBF; ODF; OMF
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	150
ODF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	1
OMF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	175
工作條件		
環境溫度	[°C]	-58...315
機械技術數據		
重量	[g]	112
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	5
總長度	[mm]	900
最小的彎曲半徑	[mm]	19
光纖排列		①
光纖材質		玻璃

E20829



漫反射式光纖感測器

FT-50-V-V-R5

光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	不鏽鋼(1.4305/303)
注釋	
包裝單位	1 件數