


E20838



帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0005B08



應用		
特殊的性能		屏蔽的電纜
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	290.7
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 43.9
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E20838



帶插座連接電纜


ADOGH080MSS0005B08

電氣連接

電纜： 5 m, PUR, 黑色, 屏蔽； 7 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型； 編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



連接

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

顏色符合DIN47100
標準

芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
WH =	白色
YE =	黃色
screen =	屏蔽