



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

應用

功能原理 對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OBF

OBF

光纖感測器檢測距離 [mm] 110

工作條件

環境溫度 [°C] -58...315

機械技術數據

感應頭版本 直型

感應頭直徑 [mm] 8

總長度 [mm] 900

最小的彎曲半徑 [mm] 19

光纖材質 玻璃

光纖頭材質 不鏽鋼(1.4305/303)

光纖套材質 不鏽鋼(1.4305/303)

注釋

包裝單位 1 件數