


E20051



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-M6



應用	
功能原理	漫反射感測器
應用	應用於工業環境
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
光纖感測器檢測距離 [mm]	330
OKF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	40
OOF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	200
OUF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	40
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...80
機械技術數據	
重量 [g]	42.5
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M6
感應頭長度 [mm]	25

E20051



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-M6

總長度	[mm]	600; (+20 mm)
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		①
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PVC
附件		
供貨範圍		六角螺母: 2 x M6, 不鏽鋼
		齒鎖定墊圈: 2
		滾花螺母: 1 x M11
注釋		
包裝單位		1 件數