


E20052



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-E3



應用		
功能原理		漫反射感測器
應用		應用於工業環境
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OKF; OUF; OOF
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
OOF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	200
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
重量	[g]	46
感應頭版本		直型
感應頭直徑	[mm]	3
感應頭長度	[mm]	25
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20

E20052



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-E3

光纖排列	①
材質	適配器: PPE
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	E20105
注釋	
包裝單位	1 件數