




應用		
功能原理		漫反射感測器
應用		應用於工業環境
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	8
OOF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	24
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	8
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
重量	[g]	37.5
感應頭版本		直型
感應頭直徑	[mm]	1
感應頭長度	[mm]	5

E20053



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-V-E1

總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		①
材質		適配器: PPE
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		PVC
附件		
供貨範圍		安裝卡箍:, E20107
注釋		
包裝單位		1 件數