




應用		
功能原理		對照式感測器
應用		彎曲半徑小
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	1020
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	120
OOF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	400
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	120
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
重量	[g]	53.5
感應頭版本		直型
感應頭直徑	[mm]	2.5
感應頭長度	[mm]	10

E20060



對照式光纖感測器

FE-00-P-A-E2,5

總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	10
光纖排列		●
材質		適配器: PPE
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PVC
附件		
供貨範圍		E20106
注釋		
包裝單位		1 件數