




應用		
功能原理	漫反射感測器	
應用	可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境	
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF; OOF	
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	36
OOF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	180
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	36
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...290
機械技術數據		
重量	[g]	72
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	4
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	1500
最小的彎曲半徑	[mm]	20; (應用於固定安裝)

E20072



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-R4/1,5

光纖排列	①
材質	適配器: ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	安裝卡箍:, E10221
注釋	
包裝單位	1 件數