


停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

96

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

96

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

重量

[g]

0.063

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M4

感應頭長度

[mm]

15

總長度

[mm]

2000

最小的彎曲半徑

[mm]

10

光纖排列



E20073



對照式光纖感測器

FE-00-P-A-M4/2M

材質	適配器: PPE
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	六角螺母: 4 x M4
	齒鎖定墊圈: 4
	滾花螺母: 1 x M11
注釋	
包裝單位	1 件數