


# E20083



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-M6/1M



應用		
功能原理		漫反射感測器
應用		應用於工業環境
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	340
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
重量	[g]	50
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M6
感應頭長度	[mm]	25
總長度	[mm]	1000
最小的彎曲半徑	[mm]	20

# E20083



## 漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-M6/1M

光纖排列	①
材質	適配器: PPE
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
<b>附件</b>	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M6, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M11
<b>注釋</b>	
包裝單位	1 件數