




應用		
功能原理	漫反射感測器	
應用	可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境	
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離	OIF	
OIF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	70
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...290
機械技術數據		
重量	[g]	94.5
感應頭版本	直型	
感應頭螺紋	M8	
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	30; (應用於固定安裝)
光纖排列	Ⓜ	
材質	適配器：PA	
光纖材質	玻璃	
光纖頭材質	鋁	
光纖套材質	鋁	

E20152



漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8

附件	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M8, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M30
注釋	
包裝單位	1 件數