


E20153



漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-R8

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理

漫反射感測器

應用

可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OIF

OIF

光纖感測器檢測距離

[mm]

70

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...290

機械技術數據

重量

[g]

93.8

感應頭版本

角型

感應頭直徑

[mm]

8

總長度

[mm]

600

最小的彎曲半徑

[mm]

30; (應用於固定安裝)

光纖排列



材質

適配器: PA

光纖材質

玻璃

E20153



漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-R8

光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	E20353
注釋	
包裝單位	1 件數