




應用		
功能原理		漫反射感測器
應用		應用於工業環境
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OIF
OIF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	70
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
重量	[g]	93
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M8
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	30
光纖排列		Ⓜ
材質		適配器：PA
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PVC

E20156



漫反射式光纖感測器

FT-30-P-A-M8

附件	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M8, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M30
注釋	
包裝單位	1 件數