


E20163



對照式光纖感測器
FE-30-A-A-R3

停產產品 - 存檔登錄



應用	
功能原理	對照式感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OIF
OIF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	100
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...290
機械技術數據	
重量 [g]	88.4
感應頭版本	角型
感應頭直徑 [mm]	3
總長度 [mm]	600
最小的彎曲半徑 [mm]	30; (應用於固定安裝)
光纖排列	●
材質	適配器: PA
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁

E20163



對照式光纖感測器

FE-30-A-A-R3

光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	E20103
注釋	
包裝單位	1 件數