


E20164



對照式光纖感測器

FE-30-P-A-M6



應用

功能原理	對照式感測器
應用	應用於工業環境

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OIF
---------------	-----

OIF

光纖感測器檢測距離	[mm]	300
-----------	------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...80
------	------	----------

機械技術數據

重量	[g]	98.5
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M6
感應頭長度	[mm]	35
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	30
光纖排列		●
材質		適配器: PA
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁

E20164



對照式光纖感測器

FE-30-P-A-M6

光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	六角螺母： 4 x M6, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈： 4
	滾花螺母： 1 x M30
注釋	
包裝單位	1 件數