

該產品即將/已停產



應用

功能原理

漫反射感測器

應用

可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OIF

OIF

光纖感測器檢測距離

[mm]

70

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...290

機械技術數據

重量

[g]

118.4

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M8

總長度

[mm]

1000

最小的彎曲半徑

[mm]

30; (應用於固定安裝)

光纖排列



材質

適配器：PA

光纖材質

玻璃

E20177



漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8/1M

光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	六角螺母：2 x M8, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈：2
	滾花螺母：1 x M30
注釋	
包裝單位	1 件數