


# E20199



漫反射式光纖感測器

FT-00-R3



- 1 鎖定螺母
- 2 具光纖感測器的OKF

## 應用

功能原理 漫反射感測器

## 監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF

## OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 25

## 工作條件

環境溫度 [°C] -20...80

## 機械技術數據

重量 [g]	14.5
感應頭版本	角型; 可以直接安裝的
總長度 [mm]	24
光纖排列	⓪
材質	鎖定螺母: 塑膠
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)

## 注釋

包裝單位 1 件數