


E20215



漫反射式光纖感測器

FT-00-M6

該產品即將/已停產



應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF; OOF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 40

OOF

光纖感測器檢測距離 [mm] 200

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 40

工作條件

環境溫度 [°C] -25...80

機械技術數據

重量 [g] 20.7

感應頭版本 直型；可以直接安裝的

總長度 [mm] 26

光纖排列 

光纖材質 玻璃

E20215



漫反射式光纖感測器

FT-00-M6

光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
附件	
供貨範圍	六角螺母: 4 x M6, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M11
注釋	
包裝單位	1 件數