
E20235

對照式光纖感測器

FE-00-P-A-R3/1,5M

停產產品 - 存檔登録



應用		
功能原理		對照式感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OKF; OUF
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	108
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	108
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	3
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	1500
最小的彎曲半徑	[mm]	10
材質		適配器：PPE
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁

E20235

對照式光纖感測器

FE-00-P-A-R3/1,5M

光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	E20104
注釋	
包裝單位	1 件數