

E20243




漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-M6/1,8m

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20124

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理

漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

35

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

35

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...290

機械技術數據

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M6

感應頭長度

[mm]

35

總長度

[mm]

1800

最小的彎曲半徑

[mm]

20

E20243



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-M6/1,8m

材質	適配器：ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數