




停產產品 - 存檔登錄



應用	
功能原理	漫反射感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
OKF	
光纖感測器檢測距離	[mm] 28
OUF	
光纖感測器檢測距離	[mm] 28
工作條件	
環境溫度	[°C] -40...290
機械技術數據	
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M6
感應頭長度	[mm] 35
總長度	[mm] 2600
最小的彎曲半徑	[mm] 20
材質	適配器: ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁

E20245



漫反射式光纖感測器
FT-00-A-A-M6/2,6M

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數