




停產產品 - 存檔登錄



應用	
功能原理	漫反射感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OIF
OIF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	27
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...290
機械技術數據	
感應頭版本	直型
感應頭直徑 [mm]	6
總長度 [mm]	3000
最小的彎曲半徑 [mm]	30
材質	適配器： PA
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	安裝卡箍：, E10221

E20272



漫反射式光纖感測器
FT-30-A-A-E6/3M

注釋	
包裝單位	1 件數