
E20309

對照式光纖感測器

FE-30-A-A-R3/1.5M

停產產品 - 存檔登録



應用		
功能原理		對照式感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OIF
OIF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	90
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...290
機械技術數據		
感應頭版本		角型
總長度	[mm]	1500
最小的彎曲半徑	[mm]	30
光纖排列		◉
材質		適配器: PA
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		鋁

E20309

對照式光纖感測器

FE-30-A-A-R3/1.5M

附件	
供貨範圍	E20103
注釋	
包裝單位	1 件數