


E20344



對照式光纖感測器
FE-30-A-A-R3/4m

停產產品 - 存檔登錄



應用	
功能原理	對照式感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OIF
OIF	
光纖感測器檢測距離	[mm] 51
工作條件	
環境溫度	[°C] -40...290
機械技術數據	
感應頭版本	角型
總長度	[mm] 4000
最小的彎曲半徑	[mm] 30
材質	適配器：PA
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數