E20346


對照式光纖感測器

FE-30-A-A-E3/2m

停產產品 - 存檔登録

替代產品: E20347

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



應用		
功能原理		對照式感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OIF
OIF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	80
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...290
機械技術數據		
感應頭版本		直型
感應頭直徑	[mm]	3
總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	30
材質		適配器: PA
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁

E20346

對照式光纖感測器

FE-30-A-A-E3/2m

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數