


E20351



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/1,5M



應用

功能原理

漫反射感測器

應用

應用於工業環境

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

36

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

36

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

重量

[g]

68.5

感應頭版本

角型

感應頭直徑

[mm]

4

感應頭長度

[mm]

10

總長度

[mm]

1500

最小的彎曲半徑

[mm]

20

光纖排列

①

材質

適配器: PPE

E20351



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/1,5M

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	E20103
注釋	
包裝單位	1 件數