




停產產品 - 存檔登錄



應用		
功能原理		漫反射感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OKF; OUF
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	28
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	28
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
感應頭版本		直型
感應頭直徑	[mm]	3
感應頭長度	[mm]	25
總長度	[mm]	2500
最小的彎曲半徑	[mm]	20
材質		適配器: PPE
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁

E20354



漫反射式光纖感測器
FT-00-P-A-E3/2,5M

光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數